




PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Applikation

Udførelse

PCB modul

Elektriske Data

Driftspænding [V]

24...30 DC

Strømforbrug [mA]

< 20

Beskyttet mod omvendt polaritet

ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal analoge udgange: 1

Indgange

Antal PWM input

1

PWM frekvens input [Hz]

122; (24 V DC PWM signal)

Udgange

Antal analoge udgange

1

Analog spændingsudgang [V]

0...10

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40...85

Mekaniske data

Vægt [g]

37

Dimensioner [mm]

49 x 30 x 15

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: 2,5 mm²

input

rød +24 V DC
 sort PWM IN
 blå GND

Udgang

sort 0-10 V
 blå GND



PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

diagrammer og grafer

