




PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE



Applikation

Udførelse

boks modul

Elektriske Data

Driftspænding [V]

24...30 DC

Strømforbrug [mA]

< 20

Polaritetsbeskyttelse

ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal analoge udgange: 1

Indgange

Antal PWM input

1

PWM frekvens input [Hz]

122

Udgange

Antal analoge udgange

1

Analog spændingsudgang [V]

0...5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40...85

Bemærk
omgivelsestemperatur

ledninger flettet -5...105 °C

ledninger parallel -30...105 °C

Kapslingsklasse

IP 67

Godkendelser / Tests

MTTF [År]

347

Mekaniske data

Vægt [g]

71,5

Dimensioner [mm]

54 x 34 x 15

Materiale

Polyamid glasfiberforstærket

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

**PWM til analog signalomformer**

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,28 m; / Core-enheder med ledningsendemuffe

input

rød	+24 V DC
sort	PWM IN
blå	GND

Udgang

sort	0-5 V
blå	GND

diagrammer og grafer