


I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Applikation

Udførelse

boks modul

Elektriske Data

Driftspænding [V]

19,2...28,8 DC

Strømforbrug [mA]

< 30

Beskyttet mod omvendt polaritet

ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal analoge udgange: 1

Indgange

Antal PWM input

1; (24 V DC $\pm$ 20 % PWM signal)

PWM frekvens input [Hz]

122

Udgange

Antal analoge udgange

1

Analog strømudgang [mA]

4...20

Max. belastning [Ω]

600

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [$^{\circ}$ C]

-40...85

Bemærk
omgivelsestemperaturledninger flettet -5...105 $^{\circ}$ Cledninger parallel -30...105 $^{\circ}$ C

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt [g]

72

Dimensioner [mm]

54 x 34 x 15

Materiale

Polyamid glasfiberforstærket

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



I/O moduler for mobile arbejdsmaskiner

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,28 m; / Core-enheder med ledningsendemuffe

input

rød	+24 V DC
sort	PWM IN
blå	GND

Udgang

sort	4...20 mA
blå	GND

diagrammer og grafer

