


GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote GPRS/GPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: CR3114

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 LEDs
- 2 SMA stik GPS antenne
- 3 FME stik GSM antenne
- 4 M12 stik 5 ledere



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	8...32 DC
Strømforbrug	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Interface

Antal CAN interfaces	1
----------------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...75
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 65; (for enheder med skruetilsluttede stikforbindelser)	



GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote GPRS/GPS

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV kontaktafladning / 8 kV udladning i luft
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV for forsyningsledningen / 1 kV for signalledningerne
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV for forsyningsledningen
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	Klasse B
	CISPR 25	opfyldt
Mekaniske data		
Vægt	[g]	658
Dimensioner	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materiale		aluminium pulverlakeret
Display / Betjeningsenhed		
Display	status	4 x LED, rød/grøn
Data memory		
Real-tids klokke		ja
Bemærkning		
Bemærkning	bør kun idriftsættes med tilsluttede antenner.	
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12		