


GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote 3G/GPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: CR3158

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 LEDs
- 2 SMA stik GPS antenne
- 3 FME stik GSM antenne
- 4 M12 stik 5 ledere



Applikation

Radio godkendelse for

USA; EU/RED

Bemærkning omkring radio godkendelse

Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

6...32 DC

Strømforbrug

[mA]

< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Interface

Antal CAN interfaces

1

Protokol

CANopen

Mobilfunk

Sendestyrke

[mW]

1928

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-30...75



GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote 3G/GPS

Lagringstemperatur [°C]	15...25
Kapslingsklasse	IP 65; (for enheder med skruetilsluttede stikforbindelser)

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV kontaktafladning / 8 kV udladning i luft
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV for forsyningsledningen / 1 kV for signalledningerne
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV for forsyningsledningen
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	Klasse B
	CISPR 25	udstrålet / opfyldt

Mekaniske data

Vægt [g]	754,5
Dimensioner [mm]	120,5 x 126 x 42
Materiale	aluminium pulverlakeret

Display / Betjeningsenhed

Display	status	4 x LED, rød/grøn
---------	--------	-------------------

Data memory


Real-tids klokke	ja; med sleep og wakeup mode
------------------	------------------------------

Bemærkning

Bemærkning	bør kun idriftsættes med tilsluttede antenner.
	Singapore Ikke godkendt for drift, kun til eksport.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - antenne terminaler

Stik: 1 x SMA stik



SMA stik

1	GPS
2	afskærmning



GPS/GSM modem med CAN interface

R360/CANremote 3G/GPS

Elektrisk tilslutning - antenne terminaler

Stik: 1 x FME stik




FME stik

1	GSM
2	afskærmning

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



1	GND
2	L +
3	digital indgang
4	CAN_H
5	CAN_L