


DF1208



Elektronisk bryder

Fuse/Standard/24VDC/8A



- 1 felt til markering
- 2 Tast on / off / reset Status- LED 1
- 3 push-in terminal Udgang 1



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	iht. SELV/PELV
Nominel spænding DC	[V]	24
Indgangsspænding DC	[V]	18...30
Kapslingsklasse		III
Afhjælpringstid ved strømafbrydelse (nominel spænding 24 V DC)	[ms]	10
Hvilestrøm	[mA]	5
Antal kanaler		1
Nominel strøm	[A]	8
Nominel strøm (Fail Safe element)	[A]	8

Udgange

Samlet belastning	[mF]	20
-------------------	------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...70
Kapslingsklasse		IP 20; (på forsiden)
Forureningsgrad		2

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-3	støjafgivelse
	EN 61000-6-2	støj-immunitet

Mekaniske data

Vægt	[g]	67
------	-----	----

DF1208



Elektronisk bryder

Fuse/Standard/24VDC/8A

Dimensioner [mm] 80 x 12,5 x 98,5

Display / Betjeningsenhed


Display	status	1 x LED, rød / grøn / orange
Betjeningselementer	1 x	trykknop

Elektrisk tilslutning

push-in klemmer:


adskilbar kantkonnektor:

Tilslutning



diagrammer og grafer

udgangs karakteristik



tid-strøm karakteristik