


# DF1216



## Elektronisk bryder

Fuse/Standard/24VDC/2x6A



- 1 felt til markering
- 2 Tast on / off / reset Status- LED 2
- 3 Tast on / off / reset Status- LED 1
- 4 push-in klemmer Udgange 1/2



### Elektriske Data

|                                                                |      |                |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Driftspænding                                                  | [V]  | iht. SELV/PELV |
| Nominel spænding DC                                            | [V]  | 24             |
| Indgangsspænding DC                                            | [V]  | 19,2...30      |
| Kapslingsklasse                                                |      | III            |
| Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominel spænding 24 V DC) | [ms] | 10             |
| Hvilestrøm                                                     | [mA] | 8              |
| Antal kanaler                                                  |      | 2              |
| Nominel strøm                                                  | [A]  | 6              |
| Nominel strøm (Fail Safe element)                              | [A]  | 6              |

### Udgange

|                   |      |    |
|-------------------|------|----|
| Samlet belastning | [mF] | 20 |
|-------------------|------|----|

### Omgivende forhold

|                      |      |                      |
|----------------------|------|----------------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...60             |
| Lagringstemperatur   | [°C] | -40...70             |
| Kapslingsklasse      |      | IP 20; (på forsiden) |
| Forureningsgrad      |      | 2                    |

### Godkendelser / Tests

|     |              |                |
|-----|--------------|----------------|
| EMC | EN 61000-6-3 | støjafgivelse  |
|     | EN 61000-6-2 | støj-immunitet |

### Mekaniske data

|      |     |      |
|------|-----|------|
| Vægt | [g] | 69,5 |
|------|-----|------|

# DF1216



## Elektronisk bryder

Fuse/Standard/24VDC/2x6A

Dimensioner [mm] 80 x 12,5 x 98,5

### Display / Betjeningsenhed


|                      |        |                              |
|----------------------|--------|------------------------------|
| Display              | status | 2 x LED, rød / grøn / orange |
| Betjeningsselementer | 2 x    | trykknop                     |

### Elektrisk tilslutning

push-in klemmer:


adskilbar kantkonnektor:

### Tilslutning



### diagrammer og grafer

udgangs karakteristik



tid-strøm karakteristik