


Fordelingsmodul til jordpotentiale

Supply Module GND/1x 10mm²

- 1 felt til markering
2 push-in terminal 24 V DC



Applikation

Udførelse indfødnings modul GND (1 x 10 mm²)

Elektriske Data

Driftspænding [V]	18...30 DC
Nominel spænding DC [V]	24
Kapslingsklasse	III
Max. belastningsstrøm [A]	40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Lagringstemperatur [°C]	-40...70
Kapslingsklasse	IP 20; (på forsiden)

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-3	støjafgivelse
	EN 61000-6-2	støj-immunitet

Mekaniske data

Vægt [g]	48,6
Monteringsmetode	DIN-skinne montering
Installationsvejledning	moduler kan monteres rækkevis
Dimensioner [mm]	80 x 12,5 x 98,5

Fordelingsmodul til jordpotentiale

Supply Module GND/1x 10mm²

Elektrisk tilslutning

push-in klemmer:

Tilslutning

