




Skilleforstærker

N605/110VAC/0,8A

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DN1020

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Nominel frekvens AC	[Hz]	47...63
Udgangsspænding	[V]	reguleret
Udgangsspænding tolerance	[%]	5
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	0,8
Antal udgangskredsløb		1

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...50
Kapslingsklasse		IP 40

Mekaniske data

Materiale	Kunststof
-----------	-----------

Display / Betjeningsenhed

Display	Udgangsspænding	2 x LED, grøn
---------	-----------------	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------



Skilleforstærker

N605/110VAC/0,8A

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...4 mm²

Tilslutning

