



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DN0210

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available



Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
----------	------------------------------

Applikation

Applikation	Strømforsyning og signalevaluering
-------------	------------------------------------

Elektriske Data

Nominel spænding AC	[V]	< 230
Nominel spændingstolerance	[%]	10
Nominel spændingstolerance 2	[%]	10
Nominel frekvens AC	[Hz]	47...63
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...50
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20



Skilleforstærker

N600/230VAC/0,1A

Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,43
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Materiale	Kunststof	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, rød
	Drift	1 x LED, grøn
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...4 mm²		
Tilslutning		

