



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DN0200

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available



Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
----------	------------------------------

Applikation

Applikation	Strømforsyning og signalevaluering
-------------	------------------------------------

Elektriske Data

Nominel spænding AC	[V]	< 230
Nominel spændingstolerance	[%]	10
Nominel spændingstolerance 2	[%]	10
Nominel frekvens AC	[Hz]	47...63
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)

Udgange

Kontakt belastnings evne	4 A / 625 VA / 250 V AC
--------------------------	-------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...50
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Mekaniske data

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Materiale	Kunststof

DN0202



Skilleforstærker

N600/230VAC/0,08A

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	LED, grøn
	Drift	1 x LED, grøn

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...4 mm²

Tilslutning