



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DN0200

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available



Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 55 x 110

Applikation

Applikation	Strømforsyning og signalevaluering
-------------	------------------------------------

Elektriske Data

Nominal spænding AC [V]	< 110
Nominal spændingstolerance [%]	10
Nominal spændingstolerance 2 [%]	10
Nominal frekvens AC [Hz]	47...63
Hjælpe energi for sensorer DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Udgange

Kontakt belastnings evne	4 A / 625 VA / 250 V AC
--------------------------	-------------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...50
Kapslingsklasse	IP 40
Kapslingsklasse terminaler	IP 20

Mekaniske data

Kapsling	hus for DIN skinne montering
----------	------------------------------

DN0213



Skilleforstærker

N600/110VAC/0,08A

Dimensioner	[mm]	75 x 55 x 110	
Materiale		Kunststof	
Display / Betjeningsenhed			
Display	udgangs status	LED, grøn	
	Drift	1 x LED, grøn	
Elektrisk tilslutning			
terminaler: ...4 mm²			
Tilslutning			