


DN1020



Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



Elektriske Data

Nominal spænding AC	[V]	< 230
Nominal frekvens AC	[Hz]	50...60
Input spændingsområde AC	[V]	100...240
Udgangsspænding DC	[V]	24...28
Kapslingsklasse		I; (IEC 61140)
Overspændingsbeskyttelse		ja; (< 40)
Udgangsspænding	[V]	justerbar
Udgangsspænding tolerance	[%]	2
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	1,3
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[mV]	50
Effektivitet (nominal spænding 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,5
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...70
Kapslingsklasse		IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[År]	411


DN1020



Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Mekaniske data		
Vægt	[g]	310,5
Monteringsmetode		skinne; (TH35 (EN 60715))
Dimensioner	[mm]	83 x 45 x 96
Materiale		PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	Funktion	LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
fjederklemme terminaler: ...2,5 mm ²		
Tilslutning		



- | | |
|---|----------|
| 1 | primær |
| 2 | sekundær |