


DN1023

Switched-mode power supply 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A



Artiklen kan ikke længere leveres



- 1 LED DC ok
- 2 Potentiometer



Elektriske Data

Nominal spænding AC	[V]	100...240
Nominal frekvens AC	[Hz]	50...60
Input spændingsområde AC	[V]	85...264
Udgangsspænding DC	[V]	12...15
Kapslingsklasse		I
Udgangsspænding	[V]	justerbar
Udgangsspænding tolerance	[%]	2
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	4,5
Max- udgangsstrøm ved max. udgangsspænding	[A]	3,6
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest ripple	[mV]	50
Effektivitet (nominal spænding 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,2
Derating	[W/K]	1,4 (60...70 °C)
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	113

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...70
----------------------	------	----------



Switched-mode power supply 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Kapslingsklasse	IP 20
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-1	støj-immunitet
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	støjafgivelse
	EN 61000-6-4	
Chokbestandig	IEC 60068-2-27	

Mekaniske data

Vægt	[g]	320
Monteringsmetode		skinne; (TH35 (EN 60715))
Materiale		PC

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	LED, grøn
---------	----------	-----------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------


Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...6 mm²

Tilslutning




diagrammer og grafer




Switched-mode power supply 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A


udgangs karakteristik



karakteristik for virkningsgrad /
effekttab



karakteristik for de-rating





Switched-mode power supply 12 V DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

karakteristik for afhjælpningstid ved
strømafbrydelse

