


Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Nominal spænding AC	[V]	< 230
Nominal frekvens AC	[Hz]	47...63
Input spændingsområde AC	[V]	88...132 / 187...264
Kapslingsklasse		I
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	30
Power-on forsinkelse	[s]	30
Udgangsspænding tolerance	[%]	2
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	5
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[%]	1
Sikring	[A]	2; (indbygget)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklasse		IP 20



Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Materiale	aluminium
-----------	-----------

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	LED, grøn
---------	----------	-----------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...2.5 mm²

Tilslutning

