


Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DN1020

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Nominal spænding AC	[V]	< 230
Nominal frekvens AC	[Hz]	47...63
Indgangsspænding DC	[V]	105...370
Input spændingsområde AC	[V]	90...260
Kapslingsklasse		I
Udgangsspænding tolerance	[%]	3
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	1
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[%]	1,25

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...55
Kapslingsklasse		IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Mekaniske data

Monteringsmetode	skinne; (TH35 (EN 60715))
Materiale	Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	Udgangsspænding	1 x LED, grøn
---------	-----------------	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

dobbelt-kammer terminaler: 2 x ...2,5 mm²

Tilslutning

