




Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: E84036

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Nominal spænding AC	[V]	400...500
Nominal frekvens AC	[Hz]	47...63
Indgangsspænding DC	[V]	450...820
Input spændingsområde AC	[V]	340...576
Udgangsspænding DC	[V]	24...28
Kapslingsklasse		I; (IEC 61140)
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	80
Power-on forsinkelse	[s]	< 80
Udgangsspænding	[V]	justerbar
Udgangsspænding tolerance	[%]	2
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	30
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[%]	0,1
Derating	[W/K]	18 (60...70 °C)

Udgange


Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja



Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklasse		IP 20
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[År]	49
Mekaniske data		
Vægt	[g]	2507,5
Monteringsmetode		skinne; (TH35 (EN 60715))
Materiale		aluminium
Display / Betjeningsenhed		
Display	Udgangsspænding	1 x LED, grøn
	fejl	1 x LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
terminaler: 1.5...6 mm ²		
Tilslutning		



- 1 primær
2 sekundær