


DN2112



Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Nominal spænding AC	[V]	< 230
Nominal frekvens AC	[Hz]	47...63
Indgangsspænding DC	[V]	210...375
Input spændingsområde AC	[V]	85...132 / 176...264
Kapslingsklasse		I; (IEC 61140)
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	20
Power-on forsinkelse	[s]	< 20
Udgangsspænding tolerance	[%]	1...5
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	4
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[%]	0,1
Derating	[W/K]	3 (60...70 °C)

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------



Switched-mode power supply 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Kapslingsklasse	IP 20
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Vægt	[g]	696
Monteringsmetode		skinne; (TH35 (EN 60715))
Dimensioner	[mm]	131 x 65 x 107
Materiale		aluminium

Display / Betjeningsenhed

Display	Udgangsspænding	1 x LED, grøn
---------	-----------------	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: 1.5...6 mm²

Tilslutning

