


Switched-mode power supply 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Potentiometer



Elektriske Data


Driftspændingstolerance	[%]	10
Nominal frekvens AC	[Hz]	47...63
Input spændingsområde AC	[V]	100...240
Udgangsspænding DC	[V]	24...28
Kapslingsklasse		I; (IEC 61140)
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	1000
Power-on forsinkelse	[s]	< 1000
Udgangsspænding	[V]	justerbar
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	2,5
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[mV]	50
Effektivitet (nominal spænding 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,1
Ekstern indgangsbeskyttelse		10 A; B
Derating	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450



Switched-mode power supply 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Udgange		
Kortslutningssikret	ja	
Overbelastningssikret	ja	
Pålidelighed af DC OK signal	30 V DC (< 1 A)	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklasse	IP 20	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	970,5
Monteringsmetode	skinne; (TH35 (EN 60715); ledig plads til konvektionsafkøling 20 mm)	
Dimensioner	[mm]	129 x 50 x 136
Materiale	AlMg3; stålplade; PC	
Display / Betjeningsenhed		
Display	DC ok	1 x LED, grøn
	overbelastning	1 x LED, rød
Bemærkning		
Bemærkning	Udgangsspænding iht. SELV, PELV	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Skrueterminaler:		
Tilslutning		



1: primær
2: sekundær