


DP1213



Konverter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



Produktegenskaber	
Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 2
Kommunikationsinterface	IO-Link
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV)
Nominel spænding DC [V]	24
Strømforbrug [mA]	300
Max strømbelastning total [A]	0,2
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 2
Udgange	
Antal analoge udgange	2
Analog strømudgang [mA]	4...20
Max. belastning [Ω]	300
Præcision på analog udgang [%]	0,25
Interface	
Kommunikationsinterface	IO-Link
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9



Konverter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Profil	Smart Sensor	
SIO-Mode	nej	
Nødvendig masterport klasse	A/B	
Processdata analog	2	
Min. Process-cyklostid [ms]	3,6	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	612

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70	
Bemærk omgivelsestemperatur	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Lagringstemperatur [°C]	-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90; (lineært faldende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)	
Max højde over havet [m]	4000	
Kapslingsklasse	IP 67	
Forureningsgrad	2	

Godkendelser / Tests		
MTTF [År]	352	

Mekaniske data		
Vægt [g]	91,5	
Materiale	Kapsling: PA	

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	analog udgang	2 x LED, gul

Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	klembøjle	

Bemærkning		
Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.	
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning - Hanstik




- | | |
|----|--------------|
| 1: | L+ |
| 2: | ikke anvendt |
| 3: | L- |
| 4: | C/Q IO-Link |



Konverter IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Elektrisk tilslutning - Hunstik



1:	L+
2:	4...20 mA analog udgang 2
3:	L-
4:	4...20 mA analog udgang 1
5:	ikke anvendt