




## Multifunktions timer relæ

T700/230VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DL0201

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Produktegenskaber

Kapsling hus for DIN skinne montering

## Applikation

Applikation strømforsyning og skilleforstærker med timerfunktion

## Elektriske Data

|                               |      |                                |
|-------------------------------|------|--------------------------------|
| Nominal spænding AC           | [V]  | < 230                          |
| Nominal spænding DC           | [V]  | 24                             |
| Nominal spændingstolerance    | [%]  | 10                             |
| Nominal spændingstolerance 2  | [%]  | 10                             |
| Nominal frekvens AC           | [Hz] | 50...60                        |
| Hjælpe energi for sensorer DC | [V]  | 24; ( $\pm 5$ %, $\leq 40$ mA) |

## Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal udgange med relæ: 1

## Udgange

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Antal udgange med relæ   | 1                        |
| Kontakt belastnings evne | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |

## Nøjagtighed / afvigelser

Reproducerbarhed [% af Sr] &lt; 3



## Multifunktions timer relæ

T700/230VAC

| Omgivende forhold                |                |                              |
|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur             | [°C]           | 0...55                       |
| Kapslingsklasse                  |                | IP 40                        |
| Kaplingsklasse terminaler        |                | IP 20                        |
| Mekaniske data                   |                |                              |
| Vægt                             | [g]            | 444,4                        |
| Kapsling                         |                | hus for DIN skinne montering |
| Materiale                        |                | Kunststof                    |
| Display / Betjeningsenhed        |                |                              |
| Display                          | udgangs status | LED, grøn                    |
|                                  | Drift          | 1 x LED, grøn                |
| Elektrisk tilslutning            |                |                              |
| terminaler: ...4 mm <sup>2</sup> |                |                              |
| Tilslutning                      |                |                              |

