


DV1002



LED strip RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68



Applikation		
Applikation	Visning af maskin tilstande	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	21,4...26,4 DC
Nominel spænding DC	[V]	24; (iht. SELV/PELV)
Strømforbrug	[mA]	800
Farve temperatur	[K]	4000
Lysstrøm	[lm]	rød: 101,2; grøn: 188,8; blå: 37; hvid: 285,2
Bemærkning om flux	[lm]	lysstrøm indikationer indikerer til en meter LED stribe
Typisk levetid	[h]	30000
Indgange		
Kobling af digitale indgange	24 V PNP	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...45
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Max højde over havet	[m]	4000
Kapslingsklasse		IP 68
Forureningsgrad		2
Godkendelser / Tests		
Godkendelse	IEC 62471; IEC 62031	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	72,4
Dimensioner	[mm]	515 x 14,2 x 4,5
Materiale		TPU
Display / Betjeningsenhed		
Display	Visning af maskin tilstande	LED, multi-colour RGB
	montage lys	LED, hvid



LED strip RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m

Stik: M12; kodning: A



1	+ rød
2	+ grøn
3	GND
4	+ hvid
5	+ blå

diagrammer og grafer

