


DV1004



LED strip RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68



Applikation

Applikation

Visning af maskin tilstande

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	21,6...26,4 DC
Nominel spænding DC	[V]	24; (iht. SELV/PELV)
Strømforbrug	[mA]	1600
Farve temperatur	[K]	4000
Lysstrøm	[lm]	rød: 101,2; grøn: 188,8; blå: 37; hvid: 285,2
Bemærkning om flux	[lm]	lysstrøm indikationer indikerer til en meter LED stribe
Typisk levetid	[h]	30000

Indgange

Kobling af digitale indgange

24 V PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...45
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Max højde over havet	[m]	4000
Kapslingsklasse		IP 68
Forureningsgrad		2

Godkendelser / Tests

Godkendelse

IEC 62471; IEC 62031

Mekaniske data

Vægt	[g]	123,8
Dimensioner	[mm]	1015 x 14,2 x 4,5

Display / Betjeningsenhed

Display

Visning af maskin tilstande
montage lys

LED, multi-colour RGB
LED, hvid



LED strip RGBW

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m

Stik: M12; kodning: A



1	+ rød
2	+ grøn
3	GND
4	+ hvid
5	+ blå

diagrammer og grafer

