




Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DX2023

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Applikation	Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser
-------------	---

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	50...60
Driftspændingstolerance	[%]	33...58
Driftspænding	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Strømforbrug	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...45
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 65; (på forsiden)
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Vægt	[g]	575,4
------	-----	-------

DX2003



Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX360/PNP OUT

Materiale

Noryl UL94-V-0

Display / Betjeningsenhed

Display

7-segment LED display, orange 6-cifre 15 mm

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler, DC: 10 x ...1,5 mm²

Skrueterminaler, AC: 4 x ...2,5 mm²

Tilslutning

