


Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DX2042

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Applikation

visning af analoge standard signaler; f.eks. tryk sensorer, temperatur sensorer eller flow sensorer

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	50...60
Driftspændingstolerance	[%]	33...58
Driftspænding	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Strømforbrug	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; Kortslutningssikret)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal analoge indgange: 2

Indgange

Antal analoge indgange

2

Udgange

Analog strømudgang	[mA]	4...20
Analog spændingsudgang	[V]	0...10

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...45
----------------------	------	--------



Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65; (på forsiden)
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Vægt	[g]	552,8
Materiale		Noryl UL94-V-0

Display / Betjeningsenhed

Display		7-segment LED display, orange 6-cifre 15 mm
---------	--	---

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler, DC: 10 x ...1,5 mm²

Skrueterminaler, AC: 4 x ...2,5 mm²

Tilslutning

