




Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



panel udskæring 91 x 43 mm



Produktegenskaber

Dimensioner [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	50...60
Driftspænding	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	100

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 4; Antal analoge udgange: 1

Indgange

Antal digitale indgange 2

Udgange

Antal digitale udgange	4
Antal analoge udgange	1
Analog strømudgang	[mA] 4...20
Max. belastning	[Ω] 270
Analog spændingsudgang	[V] -10...10
Overbelastningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C] -20...60
Lagringstemperatur	[°C] -25...70
Kapslingsklasse	IP 65
Kaplingsklasse terminaler	IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4




Multifunktions display for overvågning af
omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Mekaniske data		
Vægt	[g]	352
Monteringsmetode		panel udskæring: 91 x 43 mm
Dimensioner	[mm]	48 x 112 x 116
Materiale		Noryl UL94-V-0

Display / Betjeningsenhed		
Display	farve display	fuldt grafisk LCD-display, Touchscreen

Elektrisk tilslutning	
Skrueterminaler:	
Tilslutning	



NC: ikke anvendt