




Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



panel udskæring 91 x 43 mm



Produktegenskaber

Dimensioner [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	50...60
Driftspænding	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	100

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 4

Indgange

Antal digitale indgange 2

Udgange

Antal digitale udgange	4
Overbelastningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65
Kaplingsklasse terminaler		IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mekaniske data


Vægt	[g]	352
Monteringsmetode		panel udskæring: 91 x 43 mm
Dimensioner	[mm]	48 x 112 x 116
Materiale		Noryl UL94-V-0



Multifunktions display for overvågning af
omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Display / Betjeningsenhed		
Display	farve display	fuldt grafisk LCD-display, Touchscreen
Elektrisk tilslutning		
Skrueterminaler:		
Tilslutning		



NC: ikke anvendt