


DX2031



**Multifunktions display for overvågning af
omdrejninger, hastighed og tid**

DISPLAY/FX460/DC



panel udskæring 91 x 43 mm



Produktegenskaber

Dimensioner [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser

Elektriske Data

Driftspænding [V] 18...30 DC

Strømforbrug [mA] 100

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 2

Indgange

Antal digitale indgange 2

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20...60

Lagringstemperatur [°C] -25...70

Kapslingsklasse IP 65

Kaplingsklasse terminaler IP 20

Godkendelser / Tests

EMC EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Mekaniske data

Vægt [g] 302,5

Monteringsmetode panel udskæring: 91 x 43 mm

Dimensioner [mm] 48 x 112 x 116

Materiale Noryl UL94-V-0

Display / Betjeningsenhed

Display farve display fuldt grafisk LCD-display, Touchscreen




Multifunktions display for overvågning af
omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX460/DC

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning



NC: ikke anvendt