



Multifunktions display for overvågning af omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



panel udskæring 91 x 43 mm



Produktegenskaber

Dimensioner [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation Universel vurdering og visning af alle fysiske størrelser, der kan udledes af impulssekvenser

Elektriske Data

Driftspænding [V] 18...30 DC

Strømforbrug [mA] 100

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 4

Indgange

Antal digitale indgange 2

Udgange

Antal digitale udgange 4

Overbelastningssikret ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20...60

Lagringstemperatur [°C] -25...70

Kapslingsklasse IP 65

Kaplingsklasse terminaler IP 20

Godkendelser / Tests

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Mekaniske data

Vægt [g] 299

Monteringsmetode panel udskæring: 91 x 43 mm

Dimensioner [mm] 48 x 112 x 116

Materiale Noryl UL94-V-0



Multifunktions display for overvågning af
omdrejninger, hastighed og tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC


Display / Betjeningsenhed

Display	farve display	fuldt grafisk LCD-display, Touchscreen
---------	---------------	--

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning



NC: ikke anvendt