

# DX2041



## Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

DISPLAY/AX460/AC/DC



panel  
udskæring 91 x 43 mm



### Produkttegenskaber

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
| Dimensioner | [mm] | 48 x 112 x 116 |
|-------------|------|----------------|

### Applikation

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikation | viser og overvåger analoge signaler; f.eks. tryk sensorer, temperatur sensorer eller flow sensorer |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Elektriske Data

|               |      |                           |
|---------------|------|---------------------------|
| Frekvens AC   | [Hz] | 50...60                   |
| Driftspænding | [V]  | 115...230 AC / 18...30 DC |
| Strømforbrug  | [mA] | 100                       |

### Indgange / Udgange

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Antal inputs og outputs | Antal analoge indgange: 2 |
|-------------------------|---------------------------|

### Indgange

|                           |      |                                   |
|---------------------------|------|-----------------------------------|
| Antal analoge indgange    |      | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
| Analog indgang (strøm)    | [mA] | 0...20                            |
| Analog indgang (spænding) | [V]  | -10...10                          |
| Opløsning analog input    |      | 16 bit                            |
| Præcisions analog input   | [%]  | 0,1                               |

### Omgivende forhold

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur      | [°C] | -20...60 |
| Lagringstemperatur        | [°C] | -25...70 |
| Kapslingsklasse           |      | IP 65    |
| Kaplingsklasse terminaler |      | IP 20    |

### Godkendelser / Tests

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EMC | EN 61000-6-2 |  |
|     | EN 61000-6-3 |  |
|     | EN 61000-6-4 |  |

### Mekaniske data

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| Vægt | [g] | 351 |
|------|-----|-----|



Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

|                     |      |                             |  |
|---------------------|------|-----------------------------|--|
| DISPLAY/AX460/AC/DC |      |                             |  |
| Monteringsmetode    |      | panel udskæring: 91 x 43 mm |  |
| Dimensioner         | [mm] | 48 x 112 x 116              |  |
| Materiale           |      | Noryl UL94-V-0              |  |


Display / Betjeningsenhed

|         |               |                                        |
|---------|---------------|----------------------------------------|
| Display | farve display | fuldt grafisk LCD-display, Touchscreen |
|---------|---------------|----------------------------------------|

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning



NC                      ikke anvendt