


DX2042



Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC



panel udskæring 91 x 43 mm



Produktegenskaber

Dimensioner [mm] 48 x 112 x 116

Applikation

Applikation viser og overvåger analoge signaler; f.eks. tryk sensorer, temperatur sensorer eller flow sensorer

Elektriske Data

Frekvens AC [Hz] 50...60
Driftspænding [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Strømforbrug [mA] 100

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal analoge indgange: 2; Antal digitale udgange: 4

Indgange

Antal analoge indgange 2; (Spannings- oder Stromeingang)
Analog indgang (strøm) [mA] 0...20
Analog indgang (spænding) [V] -10...10
Opløsning analog input 16 bit
Præcisions analog input [%] 0,1

Udgange

Antal digitale udgange 4
Overbelastningssikret ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20...60
Lagringstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklasse IP 65
Kapslingsklasse terminaler IP 20

Godkendelser / Tests


EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4



Multifunktions display for overvågning af analoge signaler

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Mekaniske data		
Vægt	[g]	350,5
Monteringsmetode		panel udskæring: 91 x 43 mm
Dimensioner	[mm]	48 x 112 x 116
Materiale		Noryl UL94-V-0
Display / Betjeningsenhed		
Display	farve display	fuldt grafisk LCD-display, Touchscreen
Elektrisk tilslutning		
Skrueterminaler:		
Tilslutning		



NC ikke anvendt