


E3M131



Forbindelseskabel med hunstik

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
------------------	--

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 25 AC / < 60 DC
---------------	-----	-------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 68

Mekaniske data

Vægt	[g]	134,6
Dimensioner	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	bøjningsradius ved fast installation	≥ 30 mm

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E3M131



Forbindelseskabel med hunstik


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, sort, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

