


E3M133



Forbindelseskabel med hunstik

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	595
Dimensioner	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	bøjningsradius ved fast installation	≥ 30 mm
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E3M133



Forbindelseskabel med hunstik


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR, sort, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

