


E3M153



Forbindelseskabel

CONNECTION CABLE M12 16M



Applikation

Special funktion	afskærmet ledning; Eget for kabelkæde
Udførelse	for Smart sensor mobile med analog video udgang PAL

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 25 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse	III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...80
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vægt [g]	806,2
Materiale	Kapsling: PUR; pakning: FKM; kontaktben: CuSn6 nikkel- og tin-belagt
Materiale - omløber	rustfri stål (1.4305 / 303)
Eget for kabelkæde	ja
Eget for kabelkæde	bøjningsradius ved fast installation ≥ 60 mm

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel

CONNECTION CABLE M12 16M

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



Elektrisk tilslutning

Kabel: 16 m, sort, Ø 6 mm, afskærmet; 3 x 0,25 mm²

Tilslutning



- | | |
|----|------------------|
| 1: | Skærm |
| 2: | ikke anvendt |
| 3: | koax afskærmning |
| 4: | koax kabel kerne |
| 5: | ikke anvendt |

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)

