


E3M161



Forbindelseskabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Applikation

Special funktion	afskærmet ledning; Eget for kabelkæde
Udførelse	for Smart sensor mobile med analog video udgang PAL

Elektriske Data

Driftsspænding	[V]	< 25 AC / < 60 DC
----------------	-----	-------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-10...70
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vægt	[g]	92,2
Materiale		PUR sort; pakningsring: FKM; kontaktben: CuSn6 nikkel- og tin-belagt
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		rustfri stål (1.4305 / 303)
Eget for kabelkæde		ja
Eget for kabelkæde	bøjningsradius ved fast installation	≥ 60 mm

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Forbindelseskabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303); Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet



Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR, sort, Ø 6 mm, afskærmet; 2 x 0,25 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M16, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303); Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet

