


E3R100



Forbindelseskabel

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse	III
Dæmpning [dB/m]	1,6
Indre modstand (Ri) [Ω]	50; (± 3 %)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-10...60
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C]	-10...60
Kapslingsklasse	IP 54

Mekaniske data

Vægt [g]	91,62
Min. bøjningsradius [mm]	16,5; (enkel; 15 x 3,3 mm min. 10 x kabel diameter)
Materiale	Kapsling : PBT-GF20

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - 2D/3D kamera

Stik: 1 x HFM-Dual, lige

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, sort, Ø 3,3 mm

Elektrisk tilslutning - Video billedbehandlings enhed

Stik: 2 x HFM-Single, lige