E10401

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032MSS0005E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Kapslingsklasse		III
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Dimensioner	[mm]	17 x 10 x 26
Materiale		TPU transparent
Indstøbt-emne materiale		TPU, transparent
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

E10401

Forbindelseskabel med hunstik


ADOAF032MSS0005E03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BK =	sort
BU =	blå