


Indbygningsstik

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E11293

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 O-ring

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Monterings gevind	PG 13.5
-------------------	---------

Materiale	Messing forniklet
-----------	-------------------

Indstøbt-emne materiale	Messing, forniklet
-------------------------	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10406



Indbygningsstik

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid