

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030MSS0010A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Kapslingsklasse		III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Materiale	TPU
Indstøbt-emne materiale	TPU
Materiale - omløber	Messing, forniklet

Bemærkning


Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet



E10407



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGF030MSS0010A03

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :	brun
BK =		sort
BU =		blå