

Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0010G04

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Special funktion

afskærmet ledning

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Kapslingsklasse

III

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...70

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Dimensioner

[mm]

15 x 15 x 43

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040MSS0010G04

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, sort, Ø 5 mm, afskærmet; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm; Skærmet tilslutningsledning: skærm ikke forbundet



Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BK = sort
BU = blå
WH = hvid