


E10411



Indbygningsstik

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-ring



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC/DC
Max strømbelastning total	[A]	4; (...40 °C)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	17,1
Dimensioner	[mm]	18 x 18 x 20
Monterings gevind		PG 9
Materiale		zinkstøbegods forniklet
Indstøbt-emne materiale		zinkstøbegods, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

E10411



Indbygningsstik

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid