


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040SCS0005F03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, non-stick belægning

Bemærkning


Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; parsnoet; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, non-stick belægning; tilspændingsmoment: 0,5 Nm




E10419



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040SCS0005F03

Tilslutning



BN =
BK =
BU =

Ledningsfarver :
brun
sort
blå