


Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS0010E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Udgange

Elektrisk design PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Materiale TPU transparent

Indstøbt-emne materiale TPU, transparent

Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,5 Nm




E10433



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH042VAS0010E03

Tilslutning



BK = Ledningsfarver :
BN = sort
BU = brun
 blå