


E10437



Y-fordeler

ZDO2H040MSS0005H05



Applikation

Special funktion

Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter

Siliconefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...55 DC

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4

Max strømbelastning total

[A]

4

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

160,7

Materiale

TPU

Indstøbt-emne materiale

TPU

Materiale - omløber

Messing, forniklet

Antal porte på splitterboks

2

Stiktype

M12

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.



Y-fordeler

ZDO2H040MSS0005H05

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 2 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Tilslutning

BN	1 (1...2)
BU	3 (1...2)
BK	4 (1)
WH	4 (2)

	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid