


Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V] 10...30 DC

Kapslingsklasse III

Udgange

Elektrisk design PNP

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25...90

Kapslingsklasse IP 67

Mekaniske data

Materiale PUR

Indstøbt-emne materiale PUR

Materiale - omløber Messing, forniklet

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder 1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet






Forbindelseskabel

VDOAF032MSS00,3A03STGH030MSS


Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Buchse



Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet