

## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032MSS0020E03

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Elektriske Data

|                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| Driftspænding   | [V] | 10...30 DC |
| Kapslingsklasse |     | III        |

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

## Mekaniske data

|                         |      |                    |
|-------------------------|------|--------------------|
| Dimensioner             | [mm] | 17 x 10 x 26       |
| Materiale               |      | TPU transparent    |
| Indstøbt-emne materiale |      | TPU, transparent   |
| Materiale - omløber     |      | Messing, forniklet |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul  |
|         | Drift          | 1 x LED, grøn |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

# E10440



## Forbindelseskabel med hunstik

ADOAF032MSS0020E03

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, transparent; Låsning: Messing, forniklet



### Tilslutning



|      |                  |
|------|------------------|
| BN = | Ledningsfarver : |
| BK = | brun             |
| BU = | sort             |
|      | blå              |