


Splitterboks

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EBC010

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Special funktion

Silikonefri; guldbelagte kontakter

Silikonefri

ja

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...30 DC

Kapslingsklasse

II

Max strømbelastning total pr. modul/slot

[A]

4



Splitterboks

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Max strømbelastning total	[A]	12
---------------------------	-----	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-15...80
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	28 x 60 x 152
-------------	------	---------------

Materiale	TPU
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	TPU
-------------------------	-----

Antal porte på splitterboks	8
-----------------------------	---

Stiktype	M12
----------	-----

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	8 x LED, gul
---------	----------------	--------------

	Drift	1 x LED, grøn
--	-------	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Tilslutning

Stik: 1 x M23; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm



Splitterboks

ZD08H059MSS0000-00STAM120MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - slids

Stik: 8 x M12; kodning: A; Støbt hus: TPU; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

