


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm






Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0001A04STGH040MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

