


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0010A03

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC003

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------	-----	---------------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse		IP 67
-----------------	--	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Materiale		TPU
-----------	--	-----

Indstøbt-emne materiale		TPU
-------------------------	--	-----

Materiale - omløber		rustfri stål (1.4404 / 316L)
---------------------	--	------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

E10469



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH040VAS0010A03

Elektrisk tilslutning


Kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L)



Tilslutning



BK =	Ledningsfarver :
BN =	sort
BU =	brun
	blå