


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: EVC041

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
---------------	-----	------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Mekaniske data

Dimensioner	[mm]	15 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Materiale	TPU
-----------	-----

Indstøbt-emne materiale	TPU
-------------------------	-----

Materiale - omløber	Messing, forniklet
---------------------	--------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm






Forbindelseskabel

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

